

Bevestiging van de structuur van de taillelijn aan het draadgat



KENMERKEN

Scharnierkoppeling, geschikt voor M10 en M12 draadstang

Kan direct op betonankers of constructiebevestigingen met inwendige draad bevestigd worden

Kan rechtstreeks op een staalstructuur gebouwd worden



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staafmaat (RS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
CSBBRS3MEG	402241	Staal	Elektrolytisch verzinkt	10, 12	28.2 mm	40.4mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Seismische bevestigingen voor sprinklerbuizen dienen alleen voor versteviging en niet voor het ophangen van sprinklerleidingen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

