


BSZ-M betonschroef



KENMERKEN

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton

Gebruik in beton met draadstang

Verwijderbaar anker is uitermate geschikt voor tijdelijke bevestigingen

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroeflengte (L)	Staaftmaat (RS)	Zeskantafmeting	Diameter boorijzer	Diameter boorijzer
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm	6mm
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm	6mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Inbeddiepte	Aanhaalmoment (TQ)
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA-20/0046

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

