

Kabelbinder met flenskleem

KENMERKEN

Voor ondersteuning van kabels vanaf stalen dragers

Vereist enkel een hamer om te installeren

Wordt inclusief kabelband geleverd



SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Kabelbinder	Diameter (Ø)
2H4CTBB	170210	Verenstaal	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon zwart	10 - 70 mm
2H4CTBW	170170	Verenstaal	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon wit	10 - 70 mm
4H24CTBB	170220	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon zwart	10 - 70 mm
4H24CTBRS1	170280	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	Roestvrij staal 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H24CTBW	170180	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon wit	10 - 70 mm
4H58CTBB	170240	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon zwart	10 - 70 mm
4H58CTBRS1	170300	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	Roestvrij staal 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Kabelbinder	Diameter (Ø)
4H58CTBW	170190	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon wit	10 - 70 mm
4H912CTBB	170260	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon zwart	10 - 70 mm
4H912CTBRS1	170310	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	Roestvrij staal 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H912CTBW	170200	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon wit	10 - 70 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting	Certificeringen
2H4CTBB	170210	150N	ITB
2H4CTBW	170170	150N	ITB
4H24CTBB	170220	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	300N	
4H24CTBW	170180	150N	ITB
4H58CTBB	170240	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	300N	
4H58CTBW	170190	150N	ITB
4H912CTBB	170260	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	300N	
4H912CTBW	170200	150N	ITB



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

