


Cantilever-arm met E0-kanaal

KENMERKEN

Geperforeerd, koud gerold

Achterplaat met sleuven



Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt




SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Hoogte (H): 120 mm
Breedte (W): 40 mm
Dikte (T): 1.5 mm
A: 30 mm
B: 27 mm
C: 15.5 mm

D:	60 mm
E:	6 mm
X:	11 x 18 mm
Y:	8.5 x 20 mm
Gatgrootte (HS):	10.5 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

