

325M Draadstang bevestiging voor wandmontage type 325M, Therm.Verz., 14 mm Gat



CATALOGUSNUMMER

325M12HD

KENMERKEN

Bevestiging aan de muur of de zijkant van een draagbalk voor bevestiging hangende stang

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 589296

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Gatgrootte (HS): 14 mm

Hoogte (H): 50 mm

Lengte (L): 50mm

Breedte (W): 50 mm



Dikte (T): 6 mm

Statische belasting: 3000N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Volg door fabrikant aanbevolen afschuif- en treksterkte bij bevestiging aan de constructie. Bevestigingsmiddel niet inbegrepen.

Monteren in overeenstemming met de van toepassing zijnde code.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

