


4G24H Draai clip met 90° Rond gat, Gelakt, Wit, 5,8 mm Gat, 1,5 mm Max Flens, 24 mm T- Raster



CATALOGUSNUMMER

4G24HWHSP25

KENMERKEN

Verschaft een bevestigingspunt voor nVent CADDY Speed Link, plafond draad of S-haken met ketting aan T-profielen

Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie

Ontworpen om krassen van T-plafondprofiel te beperken

Geen gereedschap nodig voor montage



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 172280

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: Gelakt


Kleur: Wit

Gatgrootte (HS): 5.8 mm

Flensdikte (FT): 1.5 mm Max

Grootte T-raster: 24mm

Statische belasting: 180N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

