

4G24 Draai clip met draadeind, Gelakt, Wit, 25 mm Draad, 1,5 mm Flens, 24 mm T-Raster

CATALOGUSNUMMER

4G24M25WHSP25



KENMERKEN

Ter bevestiging van lichtarmaturen onder akoestisch T-plafondprofielen

Geen gereedschap nodig voor montage

Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie

Ontworpen om krassen van T-plafondprofiel te beperken

Moer apart verkrijgbaar



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 172300

Materiaal: Verenstaal;Staal

Afwerking: Gelakt

Kleur: Wit

Schroeflengte (L): 25mm

Flensdikte (FT): 1.5 mm

Grootte T-raster: 24mm

Schroefdiameter (Sc): 6

Statische belasting: 220N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

