

Kabelgoot montage aan draadstang, M4, M6, M8, M10, M12 aansl.



CATALOGUSNUMMER

4Z34CTS

KENMERKEN

Ondersteunt kabelgoot tot 100 mm breed

Meer capaciteit en toepassingsmogelijkheden door de combinatie van 4Z- en 6Z-producten in één verbeterd en efficiënt aanbod



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 172950

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Staafmaat (RS): M4;M6;M8;M10;M12

Draadgrootte: 3.9 - 4.8 mm

Flensdikte (FT): 3.0 - 9.5 mm


A: 68 mm

X: 35 x 6.5 mm

Statische belasting: 90N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

