


6000 balkklem Kit, 600 mm, AA Strut, 3–30 mm Flens

CATALOGUSNUMMER

6600AAHD



KENMERKEN

Dankzij de rug-aan-rug gelaste profielen bieden deze beugels een soepele en gemakkelijk afstelbare bevestiging over de complete lengte van de het profiel

Drukklemmen grijpen de montagegoot tussen twee lippen, en voorkomen dat deze gaat draaien

Veilig zwaar bevestigingssysteem voor kabelgoot, kanaal of leiding

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 330130

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Lengte (L): 600mm

Type draagprofiel: AA (83 x 41 mm)

Staafmaat (RS): 10

Flensdikte (FT): 3 - 30 mm



A: 26 mm

B: 13 mm

Aanhaalmoment (TQ): 30 N·m

Strut type	A	Statische belasting 1 F1	Statische belasting 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

