

ABP geperforeerd montage band Afgerond, Standaard Belasting, RVS 304, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm Gat

CATALOGUSNUMMER

ABP12S4



KENMERKEN

Stalen geperforeerde montageband

In kunststof behuizing

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 584020

Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)

Breedte: 12 mm

Lengte: 10m

Dikte: 0.8 mm

Gatgrootte: 5 mm

Statische belasting: 700N

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

