

C-profiel balkklem met U-bout t.b.v. E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 profiel



CATALOGUSNUMMER

BCE03

KENMERKEN

Balkklem voor C-profielen

Compleet met plaat, U-bout en bevestigingen

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 585120

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Kanaaltipe: E0L;E0;E1;E2L;E2;E3

Staafmaat (RS): 6

Flensdikte (FT): 16 mm Max

Breedte (W): 60 mm

Dikte (T): 4 mm

A: 20 mm


B: 36 mm

C: 70 mm

Statische belasting: 1250N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische last hangt af van het type van het profiel en de lengte ervan.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

