

BSZ-SU-betonschroef, verzinkt, 12mm, schroeflengte 110mm

CATALOGUSNUMMER

BSZSU12110EG

KENMERKEN

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1 (alle afmetingen)

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)

Verwijderbaar anker is uitermate geschikt voor tijdelijke bevestigingen

Atlantis-afw. zeer corrosiebestendig (tot C3-omgev. volg. EN ISO 9223 & 9224)

Atlantis-afwerking is geschikt voor buiteninstallatie



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 402663

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Diameter boorijzer: 12mm

Schroeflengte (L): 110mm


Inbeddiepte: 105 mm

A: 5 mm

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA-20/0046

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

