

# Draadkabelgoot met flensclip, 8–14 mm flens

## CATALOGUSNUMMER

**BTF58**



## KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke oplossing voor ondersteuning van datacomkabels langs bestaande I-balken

De helft van het gewicht en een alternatief voor traditionele kabelgoten

Benut de verloren ruimte binnen de balk en zet deze om in een praktische kabelgoot

Voorgemonteerd met 3 speciaal ontworpen EM flensklemmen

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 160830

Materiaal: Staal


Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Flensdikte (FT): 8 - 14 mm

Hoogte (H): 110 mm

Lengte (L): 1500mm

Breedte (W): 50 mm



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

