

Multifunctionele C-klem, staal, thermisch verzinkt, 17-30 mm flens



CATALOGUSNUMMER

C30HD

KENMERKEN

Multifunctionele balkklem

Combineerbaar met CR kabel/pijpklem of met CN vierkantsmoer

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 336110

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Flensdikte (FT): 17 - 30 mm

Gatgrootte (HS): 14 mm

Schroefdiameter (Sc): 8


Schroeflengte (L): 30mm

Aanhaalmoment (TQ): 3 N·m

Statische belasting: 1100N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

