


# Cat HP J-haak Mod Clip met BC balkklem, draai, 16mm max flens

## CATALOGUSNUMMER

### CATHPMBCB



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Swivel Beam Clamp offers both easy beam flange installation and 360-degree rotation for versatile cable routing. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

## KENMERKEN

Draaibaar ter ondersteuning van verschillende kabeldoorvoerrichtingen

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY



## PRODUCTKENMERKEN


Artikelnummer: 186079

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt;nVent CADDY Armour

Materiaal: Staal;Spring Staal

Flensdikte (FT): 16 mm Max

Statische belasting: 267N



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

