

Strut montageprofiel type CC, met sleuven, Staal, Therm.Verz., 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm



CATALOGUSNUMMER

CC25H0600HD

KENMERKEN

Koudgevormd profiel, met sleuven

Met achterzijde tegen elkaar gelast



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 330230

Type draagprofiel: CC (41 x 41 mm)

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Dikte (T): 2.5 mm

Lengte (L): 600mm

Hoogte (H): 41 mm


Breedte (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

