

Positioneringsclip voor elektrabuizen van 20 tot 25 mm

CATALOGUSNUMMER

CPC



The nVent CADDY positioneringsclip voor leidingen in muren is een intuïtieve, gereedschapsloze en schroefloze oplossing om snel en veilig leidingen van 20 tot 25 mm op de nVent CADDY telescopische wanddoosstrips te plaatsen. Ideaal voor gipsplaatinstallaties die plaatsvinden voordat er een elektricien ter plaatse is om elektriciteitskasten te bedraden - algemeen bekend als "hockeystick"-installaties.

KENMERKEN

Snel, opklikbaar ontwerp

Zijwaarts verstelbaar totdat het stevig vastzit in de voorgeboorde gaten van de nVent CADDY telescopische wanddoosstrip

Gat aan beide zijden voor optionele schroefverbinding met de nVent CADDY telescopische wanddoosstrip

Compatible met 20 en 25 mm harde en flexibele leidingen

Verminderde breedte voor leidingen van slechts 25 mm voor drukke ruimtes

Rookarm en halogeen vrij

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 188220



Materiaal: Polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)

Lengte (L): 51mm

Hoogte (H): 43 mm

Breedte (W): 53 mm

Buitendiameter (OD): 20 - 25 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

