

nVent CADDY Rod Lock schuifmoer, M8 aansl.

CATALOGUSNUMMER

CRLSM8EG

KENMERKEN

Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen

Kan worden gebruikt om assemblages te prefabriceren die vervolgens snel in eerder geïnstalleerde draadstangen kunnen worden gedrukt

Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 390003

Materiaal: Gietijzer

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staafmaat (RS): 8


B: 35 mm

C: 19.5 mm

D: 13.5 mm

Lengte (L): 23mm

Statische belasting: 2750N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

