

Antislingerbevestiging voor aan stalen constructies, M10, M12 aansl.

CATALOGUSNUMMER

CSBBRS1MEG

KENMERKEN

Scharnierkoppeling, geschikt voor M10 en M12 draadstang

Kan op stalen constructiedelen worden bevestigd door middel van een zelfborende/zelftappende schroef



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 402239

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staaftmaat (RS): 10;12

Flensdikte (FT): 2.7 - 12.7 mm

Hoogte (H): 28.2 mm

Lengte (L): 40.4mm



Breedte (W): 26.9 mm

Schroefdiameter (Sc): 2.7 mm

Schroeflengte (L): 32mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Seismische bevestigingen voor sprinklerbuizen dienen alleen voor versteviging en niet voor het ophangen van sprinklerleidingen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

