

# Quick Grip jr. zijwaartse antislingersteun, 2" Buis, 50 DN

## CATALOGUSNUMMER

**CSBQIKCL0200EG**



## KENMERKEN

Makkelijke tweestaps installatie sluit extra stap tussen structuur en leiding uit

Werkt met 25 mm en 32 mm pijpen om voorraad te verminderen

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404376

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Buisafmeting: 2"

NB/DN: 50

Hoogte (H): 161.9 mm



Breedte (W): 92.3 mm

Buismaat steun: 1" - 1 1/4"

Steun NB/DN: 25 - 32 mm

| Laadvermogen volgens FM |                       |                                                                   |           |           |           |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Onderdeelnummer         | Leidingmaat pijp      | Lateraal                                                          |           |           |           |
|                         |                       | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak |           |           |           |
|                         |                       | 30° - 44°                                                         | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBQIKCL0100EG          | EN10255 L (Dunwandig) | 1290 N                                                            | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                         | EN10255 M (10)        | 665 N                                                             | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                         | EN10255 H (40)        | 2115 N                                                            | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0125EG          | EN10255 L (Dunwandig) | 1290 N                                                            | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                         | EN10255 M (10)        | 665 N                                                             | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                         | EN10255 H (40)        | 2115 N                                                            | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0150EG          | EN10255 L (Dunwandig) | 1290 N                                                            | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                         | EN10255 M (10)        | 665 N                                                             | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                         | EN10255 H (40)        | 2115 N                                                            | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0200EG          | EN10255 L (Dunwandig) | 1735 N                                                            | 2445 N    | 2980 N    | 3335 N    |
|                         | EN10255 M (10)        | 1555 N                                                            | 2225 N    | 2760 N    | 3070 N    |
|                         | EN10255 H (40)        | 2180 N                                                            | 3070 N    | 3780 N    | 4225 N    |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

#### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

