

# Universele scharnierbeugel, strut versteviging., 14,3 mm Gat

## CATALOGUSNUMMER

**CSBUS1**

## KENMERKEN

Gebruikt voor verstevigingen dwars op de richting van de installatie

Eenzelfde steeksleutelmaat voor alle onderdelen vergemakkelijkt de installatie

Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404568

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Gatgrootte (HS): 14.3 mm

Breedte (W): 40.6 mm

Dikte (T): 6.4 mm

A: 133.4 mm

B: 12.7 mm

C: 40.6 mm

D: 50.8 mm



E: 66 mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Verminder, bij het op lengte snijden van het strut profiel, de gemeten lengte met 25mm

| Laadvermogen volgens FM |                              |                                                                   |           |           |           |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Onderdeelnummer         | Diagonaalsteun               | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak |           |           |           |
|                         |                              | 30° - 44°                                                         | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBUS1                  | 41 x 41 Strut montageprofiel | 8940 N                                                            | 12630 N   | 15210 N   | 16940 N   |
| CSBUS2                  | 41 x 41 Strut montageprofiel | 8940 N                                                            | 12630 N   | 15210 N   | 16940 N   |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

