

Anti-seismische scharnierbeugel, 20,6 mm Gat

CATALOGUSNUMMER

CSBUS2PA

KENMERKEN

Gebruikt voor verstevigingen in de langsrichting van de installatie

Eenzelfde steeksleutelmaat voor alle onderdelen vergemakkelijkt de installatie

Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404603

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Gatgrootte (HS): 20.6 mm

Breedte (W): 40.6 mm



Dikte (T): 6.4 mm

A: 177.8 mm

B: 47.8 mm

Laadvermogen volgens FM

Onderdeelnummer	Diagonaalsteun	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1PA	41 x 41 Strut montageprofiel	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N
CSBUS2PA	41 x 41 Strut montageprofiel	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

