

# Zware buis klem DIN 3567, Staal, Onbehandeld, 33,7mm dia., 1" buis klem, 25 DN

## CATALOGUSNUMMER

**DIN034PL**



## KENMERKEN

Voor hoog statische behoeften in industriële constructie

Geschikt voor vaste toepassingen

Kan op T-profiel worden gelast om een schuifelement te vormen

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 400153

Materiaal: Staal

Afwerking: Onbewerkt

Buitendiameter (OD): 33.7 mm

Buisafmeting: 1"


NB/DN: 25

Gatgrootte (HS): 11.5 mm

Breedte (W): 30 mm

Dikte (T): 5 mm

A: 72 mm



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

