

Schommelhaak met schroefdraad, 50 mm Diameter, M6 Draad, Metaal



CATALOGUSNUMMER

GR50

KENMERKEN

Combineer schommelhaken met andere nVent CADDY bevestigingsmiddelen om kabels te ondersteunen van flens, Purlin profiel, aftakkabel, T-plafond profiel, enz.

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 172920

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Diameter: 50 mm

Schroefdiameter: 6

Schroeftype: Metaal

Schroeflengte: 18mm

Uiteindelijke statische belasting: 220N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Schommelhaken niet aanbevolen voor kabels met hoog vermogen. Zie nVent CADDY Cat HP J-Haak-systeem.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

