

# HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 219–226 mm dia., 8" Buis, 200 DN, M12, M16 aansl.



## CATALOGUSNUMMER

**HDN226**

## KENMERKEN

Hoeknaadverbindingssmoer heeft vlakke zijden voor moersleutels



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 577028

Moer inbegrepen: Ja

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Buitendiameter (OD): 219 - 226 mm

Buisafmeting: 8"

NB/DN: 200

Staaftmaat (RS): M12;M16

Breedte (W): 40 mm

Dikte (T): 4 mm



Schroefdiameter (Sc): 10 mm

Schroefdiameter, metrisch (Sc): M10

Schroeflengte (L): 40mm

Statische belasting: 8500N

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

