

C-gording clip, 6,8 mm gat, 1,5–4 mm flens



CATALOGUSNUMMER

J1

KENMERKEN

Zorgt voor bevestiging van nVent CADDY Speed Link delen, draad, S-haken, of ketting aan gording en steunbalk

Vereist enkel een hamer om te installeren

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 170370

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Flensdikte (FT): 1.5 - 4 mm


Gatgrootte (HS): 6.8 mm

A: 10 mm Min

B: 36 mm

C: 44 mm

Statische belasting: 700N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

