

Kabel/installatiebuis clip, buitendiameter max. 24 mm



CATALOGUSNUMMER

K12

KENMERKEN

Ter bevestiging van elektriciteitsleidingen aan draadstang, plafonddraad of stalen dragers

Kan ook worden gebruikt voor flexibele metalen buizen, gewapende kabels, draagbare kabels, regelbuizen en communicatiekabel

Leverbaar voor EMT, starre, ENT, IMT, MC/AC en aluminium elektriciteitsbuis

Geen installatiegereedschap nodig



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 170670

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Buitendiameter (OD): 24 mm Max

Statische belasting 1 (F1): 220N

Statische belasting 2 (F2): 445N

Statische belasting 3 (F3): 70N


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Specifieke ophangdraad/stang en EC311 zijn mogelijk benodigd. Raadpleeg de plaatselijke overheid.

Alleen voor horizontale toepassing bij installatie van elektriciteitsbuis.

Onderdeelnummer	Buitendiameter	Flensdikte
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

