

Inslaganker met kraag, M6 Gat

CATALOGUSNUMMER

LAM625



KENMERKEN

Inwendige draad zorgt voor handige verwijdering en onderhoud

Vlakke montage voor standaard verankering

Geschikt voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen in gebarsten en niet-gebarsten beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

De lip vereenvoudigt de installatie, zorgt voor een consistente verankeringsdiepte en een eenvoudige uitlijning van de draadstangen



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 589890

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Gatgrootte (HS): 6 mm

Lengte (L): 25mm

Diameter boorijzer (Ø): 8 mm

Karacteristieke axiale belasting volgens ETA 14-0068 - voor meervoudig gebruik in niet-structurele toepassingen

Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

