

Tuimelanker met rubberen sluitring, M8x100 mm

CATALOGUSNUMMER


MTVB8100

KENMERKEN

Compleet met stang, moer, ring en distributieblok

Stang met schroefdraad is beveiligd tegen onbedoelde verwijdering

Goedgekeurd voor gebruik in vaste brandbeveiligingssystemen (voor leidingen tot 2 inch)



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 584455

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staafmaat (RS): 8

Lengte (L): 100mm

Diameter boorijzer: 22mm


Statische belasting: 800N

Uiteindelijke statische belasting (F): 20kN

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische Belasting geeft de aanbevolen maximumbelasting bij bevestiging aan een trapeziumvormig blad weer.

De ultieme statische belastingwaarde houdt geen rekening met de belastingkarakteristieken van het ondersteunend materiaal. De juiste veiligheidsfactor dient te worden toegevoegd aan deze belastingclassificatie.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

