

Bevestigingsset voor H-frame daksteun, schuimrubber

CATALOGUSNUMMER

PHK



KENMERKEN

Schuimrubber of rubber aan de onderzijde zorgt voor betere bescherming van dakmembranen door geringe wrijving

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Rubber raakvlak met dak is ideaal voor installatie van in serie geplaatste zonnepanelen

Set bevat 2 voetsteunen met vooraf geïnstalleerd montagemateriaal, 6 bouten, 6 strut montage profiel glijmoeren en 2 L-beugels om het H-frame te construeren

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

Accepteert standaard strut montage profielen



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 360420

Materiaal: Polypropyleen;Polyethyleen

Temperatuur: -34.4 to 54 °C

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Dakinterface: Foam

Type draagprofiel: A (41 x 41 mm)

Hoogte (H): 117 mm

Lengte (L): 314mm

Breedte (W): 314 mm


Oppervlakte: 0.18m²

Statische belasting: 6670N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting vertegenwoordigt 3335 N per voet. De eindgebruiker moet het strut frame zorgvuldig uitkiezen en evalueren om de juiste ondersteuning te waarborgen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

