

nVent CADDY Pyramid Tool-free buisondersteuningssysteem, 196 mm

CATALOGUSNUMMER

PTF6



KENMERKEN

Push-in klemmen laten zich installeren zonder gereedschap of strut klemmen

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Plastic klemmen en voet zullen de pijp niet aanzetten tot corroderen

Klemmen komen in twee verschillende maten, naargelang de behoeften van het project

Voet bevat meerdere openingen om aan verschillende maten en configuraties tegemoet te komen

Voor het toevoegen van leidingen kunnen extra klemmen afzonderlijk worden aangeschaft

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Eenvoudig over te brengen naar het dak

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 360460

Materiaal: Polyethyleen; Polypropyleen; Nylon

Temperatuur: -45 to 65 °C

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Lengte 1 (L1): 196 mm

Lengte 3 (L3): 81mm

Breedte (W): 150 mm

Hoogte (H): 102 mm

A: 122 mm

B: 41 mm

Oppervlakte: 26452mm²

Gewicht eenheid: 0.3 kg



Statische belasting: 1330N




AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Length 2 represents maximum pipe center to pipe center using PTF2C clamps. Length 3 represents maximum pipe center to pipe center using PTF1C clamps.

Tool-Free druk buisklem				
Onderdeelnummer	Uitwendige diameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

