

Kunststof Elektro kabel aan draadstang/draad clip, 7–8 mm dia.



CATALOGUSNUMMER

RMX4Z34

KENMERKEN

Ondersteunt kabel met niet-metalen mantel met aardingsdraad

Meer capaciteit en toepassingsmogelijkheden door de combinatie van 4Z- en 6Z-producten in één verbeterd en efficiënt aanbod

De verbeterde multifunctionele clip maakt een geoptimaliseerde voorraad mogelijk en vermindert tegelijkertijd de planningsrisico's van meerdere SKU's op de werklocatie



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 171096

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Flensdikte: 3.9 - 9.5 mm

Buitendiameter: 7 - 8 mm

Staafmaat: 4;6;8;10

Draadgrootte: 3.9 - 4.8 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Assemblages maken ondersteuning vanaf de meeste hoofd- en substructuren mogelijk.

4Z-onderdelen geïnstalleerd op (M10) gladde stang van 3/8 inch in de F2-richting heeft een statische belastingscertificatie van 15 lb (67 N).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

