


Veiligheidsstrip, type RS, voor bestaande installaties, 165,1 mm



CATALOGUSNUMMER

RS06

The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

KENMERKEN

Ideaal voor zowel reeds bestaande als nieuwe installaties

Installatie mogelijk zonder het ophangstelsel te ontmantelen en/of de klem te verwijderen

Compatibel met al de bestaande nVent CADDY balkklemmen, en kan worden bevestigd aan de stelschroef of aan de draadeind zijde

De druppelvormige opening maakt de strip inzetbaar met verschillende draadstang maten toe, waardoor men niet zoveel producten moet stockeren

De schuin aflopende vorm zet zich vast aan het draadeind en verhindert ongewenste beweging

Biedt een veilige bevestiging in seismische zone's en is conform de NFPA-13 norm



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 590250

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Lengte (L): 165.1mm

Breedte (W): 44.5 mm

Dikte (T): 1.5 mm

Staaftmaat (RS): M10;M12;M16;M20


Gatgrootte (HS): 28.6 mm

A: 82.3 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voeg 2 inch aan de breedte van flens toe om de minimaal benodigde lengte van de band te bepalen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

