


# Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M12 aansl., 145 mm

## CATALOGUSNUMMER

**SABM12050**

## KENMERKEN



Zwaar spreidanker

Voor gescheurd en niet-gescheurd beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1 & C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 401158

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Schroefdraadmaat (TS): M12

Lengte (L): 150mm

Inbeddiepte: 80 mm


A: 54 mm

Diameter boorijzer: 12mm

# Karakteristieke axiale belasting volgens ETA-12/0397

| Onderdeelnummer | Gescheurd beton C20/25 | Ongescheurd beton C20/25 |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| SABM8010        | 2.4 kN                 | 3.6 kN                   |
| SABM8050        | 2.4 kN                 | 3.6 kN                   |
| SABM10010       | 4.3 kN                 | 7.6 kN                   |
| SABM10050       | 4.3 kN                 | 7.6 kN                   |
| SABM12015       | 7.6 kN                 | 11.9 kN                  |
| SABM12050       | 7.6 kN                 | 11.9 kN                  |
| SABM16025       | 11.9 kN                | 16.7 kN                  |
| SABM20030       | 14.3 kN                | 23.8 kN                  |
| SABM8010S6      | 2.4 kN                 | 4.3 kN                   |
| SABM8050S6      | 2.4 kN                 | 4.3 kN                   |
| SABM10010S6     | 4.3 kN                 | 7.6 kN                   |
| SABM10050S6     | 4.3 kN                 | 7.6 kN                   |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

#### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

