

Oogschroef voor bevestiging in hout, M6, 32mm schroef lengte



CATALOGUSNUMMER

SLEBWS

nVent CADDY Speed Link-accessoire moet in hout worden geschroefd en compatibel met nVent CADDY Speed Link draadmontage met haak-eindfitting, ketting en S-haak.

KENMERKEN

Ontworpen voor de nVent CADDY Speed Link draadkabel of haak

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 195858

Materiaal: Staal


Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Schroefdiameter (Sc): 6

Schroeflengte (L): 32mm

Gatgrootte (HS): 8.8 mm

A: 60 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

