

nVent CADDY Speed Link SLK met warmdakplaat haak, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte



CATALOGUSNUMMER

SLK15L2DH

KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde damwandhaak

Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan stalen dakplaten

Verend uiteinde van de haak klikt vast in het montagegat

Het innovatieve ontwerp beschermt de kabel tegen de scherpe rand van het montagegat en minimaliseert de kans op beschadiging



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196677

Materiaal: Staal;Zinklegering;Polypropyleen

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Voldoet aan: SMACNA HVAC-DCS

Diameter staalkabel: 1.5 mm

Lengte staalkabel: 2m

Dikte dakplaat: 1.5 mm Max

A: 9.2 mm

Gatgrootte (HS): 8 mm

Statische belasting: 195N

Hoogte (H): 55 mm

Breedte (W): 19 mm

Dikte (T): 12.5 mm


Hoek (a): 90 ° Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De opgegeven belasting is enkel van toepassing indien tevens het draagvermogen van de dakplaat voldoet.

Controleer bij de fabrikant de aanbevolen belastingcapaciteit.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

