

nVent CADDY Speed Link SLK met kabelclip voor afhangingen, 2 mm Kabel, 2 m Lengte

CATALOGUSNUMMER

SLK2L2DW6

KENMERKEN

Compleet systeem bevat kabel, kabelklem en voorgeassembleerde kabelclip met eindaansluiting voor horizontale overspanningen.

Kan worden gebruikt om installaties aan overspanningen te bevestigen of als tussenliggende steun om de doorbuiging en spanning van de overbrugging te verminderen

Kan eenvoudig op overbruggingen worden geklikt en wordt in gesloten positie vergrendeld

Gereedschapsvrije clip kan met de hand worden vergrendeld op de overbruggingskabel



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196837

Materiaal: Staal;Spring Staal;Polypropyleen;Zinklegering

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt;nVent CADDY Armour

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Diameter staalkabel: 2 mm

Lengte staalkabel: 2m

A: 70 mm

B: 20 mm

C: 25 mm

Diameter (Ø): 6 mm

Hoogte (H): 55 mm

Breedte (W): 19 mm

Dikte (T): 12.5 mm

Hoek (a): 90 ° Max

Statische belasting: 440N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

