

nVent CADDY Speed Link SLK met wiganker, 2 mm Kabel, 3 m Lengte

CATALOGUSNUMMER

SLK2L3WA6

KENMERKEN

Het volledige systeem omvat draad, een kabelklem en een wiganker van fischerwerke GmbH & Co. KG

Kan snel en eenvoudig worden bevestigd in gescheurd en niet-gescheurd beton

Geen speciaal gereedschap nodig

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196735

Materiaal: Staal;Polypropyleen;Zinklegering

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Diameter staalkabel: 2 mm

Lengte staalkabel: 3m

Lengte (L): 54mm

Hoogte (H): 55 mm

Breedte (W): 19 mm

Dikte (T): 12.5 mm




Hoek (a): 90 ° Max

Statische belasting: 300N

Diameter boorijzer: 6mm

Diepte boorgat: 31mm

Inbeddiepte: 25 mm Min



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

