

nVent CADDY Speed Link SLK met haakse montagebeugel, 2 mm Kabel, 5 m Lengte



CATALOGUSNUMMER

SLK2L5AB

KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgesneden montagebeugel

Ideaal voor bevestiging aan beton, staal of houten oppervlakken

Een eenvoudig alternatief voor stalen kettingen en aanverwant montage materiaal



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196531

Materiaal: Staal;Zinklegering;Polypropyleen

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Voldoet aan: SMACNA HVAC-DCS

Diameter staalkabel: 2 mm

Lengte staalkabel: 5m

A: 22.6 mm

Gatgrootte (HS): 7.1 mm




Hoogte (H): 55 mm

Breedte (W): 19 mm

Dikte (T): 12.5 mm

Hoek (a): 90 ° Max

Statische belasting: 440N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

