

nVent CADDY Speed Link SLK met kabellus, 3 mm Kabel, 5 m Lengte



CATALOGUSNUMMER

SLK3L5LP

KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde kabellus

Eenvoudige en flexibele bevestigingsoplossing

Bevestiging aan een constructie door de kabel om de aanwezige balken en daarna door de kabellus te leiden

Ideaal voor montage aan stalen profielen of gordingen

Geschikt voor compacte ruimtes

Buis of ventilatiekanaal kunnen tevens afgehangen worden door ze rechtstreeks door de kabellus heen te leiden



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196709

Materiaal: Staal;Polypropyleen;Zinklegering

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Diameter staalkabel: 3 mm

Voldoet aan: SMACNA HVAC-DCS

Lengte staalkabel: 5m

Lengte (L): 101.6mm


Hoogte (H): 62 mm

Breedte (W): 24 mm

Dikte (T): 16 mm

Hoek (a): 90 ° Max

Statische belasting: 890N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

