

nVent CADDY Speed Link kabelklem voor horizontale overspanningen



CATALOGUSNUMMER

SLK6C2

KENMERKEN

Unieke "Duw / trek", sleutelloze ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel

De kabelklem is compact en discreet

Dankzij de kabelspreidingshoek van 60 graden is het mogelijk de klem dichterbij de constructie te plaatsen

Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196820

Materiaal: Staal;Polypropyleen;Zinklegering

Diameter staalkabel: 6 mm


Hoogte (H): 108 mm

Breedte (W): 41 mm

Dikte (T): 30 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De kabelklemmen zijn alleen te gebruiken in combinatie met nVent CADDY Speed Link kabels voor dezelfde gespecificeerde kabel diameter. Niet gebruiken in combinatie met andere kabels.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

