

nVent CADDY Speed Link SLS met haak, 2 mm Kabel, 2 m Lengte

CATALOGUSNUMMER

SLS2L2



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak

De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen

Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken

Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop

Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap

Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196742

Materiaal: Staal;Zinklegering;Polypropyleen

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Voldoet aan: SMACNA HVAC-DCS

Diameter staalkabel: 2 mm

Lengte staalkabel: 2m

A: 57 mm

B: 20 mm

C: 5.5 mm

Hoogte 1 (H1): 53mm

Hoogte 2 (H2): 43.5mm

Schroefdraadmaat (TS): M8

Breedte (W): 16 mm

Gatgrootte (HS): 8 - 10 mm

Sleufgrootte (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Dikte (T): 4 mm Max

Statische belasting: 270N



AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

De 3 mm kabelklem is compatibel met C-profielen van het type E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stutprofiel type C, gegroefd, stutprofiel type A, gegroefd, stutprofiel type AS, geperforeerd, stutprofiel type CC, gegroefd, stutprofiel type AA, gegroefd.

Totale belasting per kabel op een meervoudige trapeze mag de statische belasting niet overschrijden.

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

