

nVent CADDY Speed Link SLS kabelklem, 3 mm Kabel

CATALOGUSNUMMER

SLS3C50



KENMERKEN

De eenvoudige cilinder vergrendeling vergemakkelijkt een snelle prefabricage en ophanging van montageprofiel systemen

De opdrukmoer waarborgt een snelle en veilige installatie van het slotje op het montageprofiel

Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap

Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht

De opdrukmoer leidt de kabel door het montageprofiel naar het slotje en brengt stabiliteit in de ophanging

Monteerbaar aan montageprofiel met de open zijde naar boven of naar beneden voor meer flexibiliteit



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196740

Materiaal: Staal;Polypropyleen;Zinklegering

Diameter staalkabel: 3 mm

Schroefdraadmaat (TS): M12

Hoogte 1 (H1): 53mm

Hoogte 2 (H2): 46.5mm

Breedte (W): 20 mm

Dikte (T): 6 mm Max

Gatgrootte (HS): 12 - 14 mm

Sleufgrootte (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

De 3 mm kabelklem is compatibel met C-profielen van het type E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stutprofiel type C, gegroefd, stutprofiel type A, gegroefd, stutprofiel type AS, geperforeerd, stutprofiel type CC, gegroefd, stutprofiel type AA, gegroefd.

De kabelklemmen zijn alleen te gebruiken in combinatie met nVent CADDY Speed Link kabels voor dezelfde gespecificeerde kabel diameter. Niet gebruiken in combinatie met andere kabels.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

