

Moer van de SN serie, M6 aansl.



CATALOGUSNUMMER

SNM6

KENMERKEN

Maakt zijdelingse montage van de moer aan de draadstang mogelijk

Vermindert de noodzaak voor bedrading in vergelijking met standaardmoeren en -pakkingen

Ideaal voor retrofit-projecten, zoals trapeze installaties, waarbij demontage van het draagsysteem niet gewenst is

Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang

Vermindert de installatietijd met maximaal 50%



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 390005

Materiaal: Staal



Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staafmaat (RS): 6

Hoogte (H): 14mm

Zeskantbreedte (W): 16 mm

Statische belasting: 1650N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

