

SOSR CPVC buis beugel met afstandshouder, 2 schroefgaten, 3/4" Buis, 20 DN

CATALOGUSNUMMER

SOSR075



KENMERKEN

Inclusief afgeronde randen om leidingen te beschermen

Geschikt voor gebruik met CPVC-sprinklerleiding

Houdt leiding 38 mm van het montagevlak af zodat geen houten afstandblokken nodig zijn

Kan worden gemonteerd in zowel verticale als horizontale posities op beton, staal en hout

Voldoet aan de strenge eisen van UL® 203 en hoger

UL® zowel geregistreerd als beugel en als leidingbevestiging

Voldoet aan statische belastingeisen van NFPA® 13

Inclusief bevestigingsschroeven

Kan worden gebruikt met 3TW-contramoer op draagbalkconstructies van composiethout



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 597805

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Buisafmeting: 3/4"

NB/DN: 20

Gatgrootte (HS): 5.1 mm



A: 68 mm

B: 92 mm

C: 25.4 mm

Dikte (T): 1.3 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

