

# Strut profiel glijmoer met veer, staal, thermisch verzinkt, M10, 8 mm



## CATALOGUSNUMMER

**SPRAM10HD**

## KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eri strut profielen

Eenvoudige installatie dankzij de veer

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 315100

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt



Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Staafmaat (RS): 10

Dikte (T): 8 mm

Aanhaalmoment (TQ): 55 N·m

| Uittreksterkte  |               |        |        |
|-----------------|---------------|--------|--------|
| Onderdeelnummer | Profiel dikte |        |        |
|                 | 2,5 mm        | 2 mm   | 1,5 mm |
| SPRAM6xx        | 2000 N        | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx        | 3330 N        | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx       | 4890 N        | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx       | 4890 N        | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx      | 5670 N        | 5050 N | 4440 N |



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

