

Telescopisch alternatief voor standaard montageprofiel, zonder moeren

CATALOGUSNUMMER

TSR1220N



KENMERKEN

Kan rechtsreeks tegen de wand bevestigd worden

Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip

Het profiel respecteert de basis afmetingen van strut profiel, waardoor strut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden

Een ingestanste meetlat maakt meteen duidelijk welke de afstand is, in centimeter of in inch, tussen de twee draadeinden

Is geschikt voor zes (met water gevulde) leidingen van 2" (DN50) mits ondersteuning elke 3 m, of voor kabelgoot van 450 mm

Leidingen kunnen zowel bovenop als onder het profiel bevestigd worden, waardoor rug-rug gelaste strut profielen overbodig zijn

Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 366593

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Gatgrootte 1 (HS1): 13.7 mm

Gatgrootte 2 (HS2): 4.8 mm

Dikte (T): 1 mm

A: 318 - 508 mm

B: 356 - 546 mm

C: 41 mm

D: 22.2 mm

E: 35 mm


Statische belasting 1 (F1): 1330N

Statische belasting 2 (F2): 880N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting 1 vertegenwoordigt een verdeelde belasting voor installaties van 12" - 20" (300 - 500 mm) en een puntbelasting voor installaties van 12" - 16" (300 - 400 mm). Statische belasting 2 vertegenwoordigt een puntbelasting voor installaties van 16" - 20" (400 - 500 mm).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

