

# PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm

## CATALOGUSNUMMER

**WBT35X300S4**



De PEMS A draadkabelgoot vormt de ruggengraat van het PEMS A draagkabelgoot systeem. Hoogtechnologisch eigenschappen dragen bij aan een veilige installatie die voldoet aan de bedrijfstak-richtlijnen en normen voor kabels met een hoge doorvoersnelheid. Het slimme ontwerp laat de installateur toe om de efficiëntie in het veld te optimaliseren dankzij de Rejiband Rapide geïntegreerde koppeling.

## KENMERKEN

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatief Rejiband Rapide-installatiesysteem

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch



## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 821043

Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)

Lengte (L): 3000mm

Hoogte (H): 35 mm

Breedte (W): 300 mm

Gewicht eenheid: 4.13 kg



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

