

Wire Basket Tray Bar Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized

CATALOGUSNUMMER

WBTBSPLICEKITBA



The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems. Engineered for structural continuity, the Bar Splice delivers enhanced support between tray runs. With a slotted design, contractors can create innovative field configurations—ideal for forming reducers or achieving precise angles. Whether you're adapting tray geometry or reinforcing connections, the Bar Splice ensures a clean, secure fit with finishes that match your installation.

KENMERKEN

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Creates additional support for cable tray runs

Optimal for angles 30 degrees and smaller



PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Kleur: Zwart

Hoogte (H): 17.46 mm

Breedte (W): 4.55 mm

Lengte (L): 304.8mm

Gewicht eenheid: 0.127 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

