


Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 200 mm Pregalvanized

CATALOGUSNUMMER

WBTR902X8



The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Elbow 90° is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when a directional change is needed. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Elbow 90° delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.

Additionally, the PreForm Elbow 90° significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.

KENMERKEN

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling

Routes cable systems in multiple directions

Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems



PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Staal

Afwerking: Voorgegalvaniseerd; Polyurethaan


Hoogte (H): 50.8 mm

Breedte (W): 416.56 mm

Lengte (L): 416.56mm

Radius (R): 94.64mm

Gewicht eenheid: 0.907 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

